


**CC.T 060202, Sort: CA125P**

Beställningsdata

Ordernummer	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 180 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCMT060202-HQ CA125P
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA125P

spån-brytare

HQ

Produktlag

Vändskär för svarvning