

**CCMT 060204 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,07 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Sort	CA125P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	WP
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 180 m/min
Tolerans	M

Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning