


**CCMT 09T308 Wiper, Sort: CA125P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260100 CA125P |
| GTIN | 4960664017515 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| spån-brytare | WP |
| Skärhastighet v_c primär användning | 90 - 180 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T308 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Sort | CA125P |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Matning f | 0,07 - 0,5 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,1 - 1,5 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| Tolerans | M |

| | |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 2 |
| Produktlag | Vändskär för svarvning |