

**CNMG 120404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PQ
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Sort	CA115P
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning