

**DC.T 11T304, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Sort	CA125P
spån-brytare	GK
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning