


**CNMG 120404 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Skärdjup $a_p$	0,3 - 1,2 mm
spån-brytare	WP
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
Matning $f$	0,06 - 0,42 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning