


**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	4
spån-brytare	WP
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,06 - 0,42 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	CA115P
Skärdjup $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P

Produktslag

Vändskär för svarvning