

**CNMG 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	PQ
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sort	CA115P
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning