

**CNMG 120416, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PH
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Hörnradie	1,6 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P

Produktlag

Vändskär för svarvning