

**VBMT 160408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Sort	CA115P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 340 m/min
spån-brytare	HQ
Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning