

**CNMG 120404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Sort	CA115P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PMG
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning