


**CNMG 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA115P
spån-brytare	PH
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning