


**CNMG 120412 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA115P
spån-brytare	WQ
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradi	1,2 mm
Matning f	0,14 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning