


**CNMG 160612, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	1,2 mm
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
spån-brytare	PH
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Matning $f$	0,28 - 0,88 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM

Produktlag

Vändskär för svarvning