


**CNMG 160616, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Sort	CA115P
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	PH
Antal byten/skär	4
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 380 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,28 - 0,88 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning