


**CNMM 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PX
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA115P

Produktslag

Vändskär för svarvning