


**CC.T 060202, Sort: CA115P**

Beställningsdata

Ordernummer	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 270 m/min
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT060202-HQ CA115P
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	HQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	CA115P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Produktlag	Vändskär för svarvning