


**SNMG 120404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
spån-brytare	PQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA115P
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm

Produktslag

Vändskär för svarvning