


**SNMG 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Hörnradi	0,8 mm
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
spån-brytare	PH
Matning f	0,3 - 1 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 380 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning