


**SNMG 120408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA115P
spån-brytare	PMG
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt

Produktlag

Vändskär för svarvning