

**TNMG 220408, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PMG
Sort	CA115P
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
ISO-kod vändskär	TNMG 220408
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning