

**CC.T 060204, Sort: CA115P**

## Beställningsdata

Ordernummer	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
spån-brytare	HQ
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sort	CA115P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CCMT060204-HQ CA115P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 270 m/min

Primäranvändning	P
Produktlag	Vändskär för svarvning