

**CCMT 060204 Wiper, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 270 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	WP
Sort	CA115P
Matning f	0,07 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	2

Skärdjup a_p	0,1 - 1,5 mm
Produktlag	Vändskär för svarvning