


**CCMT 120404, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Sort	CA115P
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 340 m/min
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm

Primäranvändning	P
Produktlag	Vändskär för svarvning