


**CC.T 09T304, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Sort	CA115P
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 340 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Tolerans	M
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm

Matning f

0,1 - 0,3 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning