


**CCMT 060202, Sort: CA115P****Beställningsdata**

Ordernummer	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,2 mm
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Sort	CA115P
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 340 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

spån-brytare

GK

Produktlag

Vändskär för svarvning