


Garant**DC.T 070202, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
spån-brytare	AM
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning