

Haktolk med fast nyckel, Typ: B



Beställningsdata

Ordernummer	484227 B
GTIN	2050002077614
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Smidd version tillverkad av härdat tolkstål. Härdad, slipad och läppad provningsyta. Gå sida med slitagetolerans enligt DIN 7163.

Haktolk med ISO-toleransklass, t.ex. nr 484227 **storlek 125,05 M6** eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484227 **storlek 125,05 + 0,01/ -0,02**. För ISO-toleransfältpositioner **A-zc** i de grundläggande toleransnivåerna **6-13**.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Baumaße nach **DIN 2231**.

OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Vid beställning **anger du positionen för toleransfältet (a-zc)** och **den grundläggande toleransnivån (6-13)**. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	110 - 124,999 mm
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 2231

Norm	DIN 2231
Tolktyp	Mottagningstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kvalitet	6
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Material	Tolkstål
Toleransområde	a
Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p

Toleransområde	r
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

Tjänster

KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 200 mm	028700 200
DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 160 mm	028710 160