

## Haktolk med fast nyckel, Typ: E



### Beställningsdata

Ordernummer	484227 E
GTIN	2050002077645
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidd version tillverkad av härdat tolkstål. Härdad, slipad och läppad provningsyta. Gå sida med slitagetolerans enligt DIN 7163.

Haktolk med ISO-toleransklass, t.ex. nr 484227 **storlek 125,05 M6** eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484227 **storlek 125,05 + 0,01/ -0,02**. För ISO-toleransfältpositioner **A-zc** i de grundläggande toleransnivåerna **6-13**.

#### Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

#### Norm:

Baumaße nach **DIN 2231**.

#### OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Vid beställning **anger du positionen för toleransfältet (a-zc)** och **den grundläggande toleransnivån (6-13)**. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

nominellt mått	155 - 169,999 mm
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 2231

Norm	DIN 2231
Kvalitet	6
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Material	Tolkstål
Tolktyp	Mottagningsstolk
Tolktyp	Gåtolk
Toleransområde	a
Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p

Toleransområde	r
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Kalibrering	L8
Produktslag	Haktolk

## Tjänster

KalibreringHaktolk maximalt nom. mått 200 mm	028700 200
DAkS-kalibreringHaktolk maximalt nom. mått 160 mm	028710 160