

Garant**Vändskär bredd 3 mm, för skivfräsar och sticksvärd, hårdmetall****Beställningsdata**

Ordernummer	218482 UNI
GTIN	4067263116530
Artikelklass	21B

Beskrivning**Passar till:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

OBS!:

Riktvärden för användning a_e max.

Lämplig för skiv-/kapfräs $a_p = 3,1$ mm.

Teknisk beskrivning

Sort	HB7535
Typ	UNI
Tolerans a_p	0 / +0,3 mm
Hörnradie	0,15 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN

Produktslag

Vändskär för fräsning