

Garant**Vändskär Fullradie bredd 4 mm, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218484 UNI
GTIN	4067263116578
Artikelklass	21B

Beskrivning**Passar till:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

OBS!:

Riktvärden för användning a_e max.

Lämplig för skiv-/kapfräs $a_p = 3,1$ mm.

Teknisk beskrivning

Tolerans a_p	0 / +0,3 mm
Hörnradie	0,15 mm
Sort	HB7535
Typ	UNI
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiAlN

Produktslag

Vändskär för fräsning