

Garant**Vändskär Fullradie bredd 4 mm, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	218484 ST900
GTIN	4067263116554
Artikelklass	21B

Beskrivning**Passar till:**

För skivfräsar nr 218408 – 218444 och sticksvärd nr 273560.

OBS!:

Riktvärden för användning a_e max.

Lämplig för skiv-/kapfräs $a_p = 3,1$ mm.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,15 mm
Tolerans a_p	0 / +0,3 mm
Typ	ST900
Sort	HB7535
Matning f_z	0,1 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	1

Beläggning	TiAlN
Produktslag	Vändskär för fräsning