



Precisions-låsringstänger, sats för in- och utvändiga ringar, Antal tänger: 8



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------|
| Ordernummer | 700156 8 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Handtag och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Leden på tänger för utvändiga ringar har **integrerad returfjäder**.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

DIN 5254 A und B – för Außensicherungsringe.

leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719790 storlek J1; J2; J11; J21.

Vardera 1 låsringstång nr 719890 storlek A1; A2; A11; A21.

OBS!:

Sortiment med väska, se nr 700155 storlek 8

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------------------|
| spets-Ø på låsringstänger för invändiga ringar | 1,25; 1,8 mm |
| för utvändig ring-Ø | 10 – 25; 19 – 60 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| för invändig ring-Ø | 12 – 25; 19 – 60 mm |
| Förvaring i | Plastväska |
| total längd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar | 130; 140; 175; 185 mm |
| Antal tänger | 8 |
| Användninglåsringstänger | Vinklad yttering |
| Användninglåsringstänger | rak innerring |
| Användninglåsringstänger | vinklad innerring |
| Användninglåsringstänger | Rak yttering |
| spets-Ø på låsringstänger för utvändiga ringar | 1,25; 1,8 mm |
| total längd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar | 130; 140; 170; 180 mm |
| Norm | DIN 5254 A och B |
| Norm | DIN 5256 C och D |
| Produktslag | Låsringstång |

Tillbehör

| | |
|---------------------------------|------------|
| Precisions-låsringstång Typ J11 | 719790 J11 |
| Precisions-låsringstång Typ J21 | 719790 J21 |
| Precisions-låsringstång Typ J2 | 719790 J2 |
| Precisions-låsringstång Typ A11 | 719890 A11 |
| Precisions-låsringstång Typ A2 | 719890 A2 |
| Precisions-låsringstång Typ A1 | 719890 A1 |
| Precisions-låsringstång Typ A21 | 719890 A21 |
| Precisions-låsringstång Typ J1 | 719790 J1 |