

**HOLEX****Handske, par Cut D, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094661 8
GTIN	4067263116622
Artikelklass	02H

**Beskrivning****Utförande:**

Handskar med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. skärskyddshandske med skärskyddsklass D och **18 gauge stickningsteknik** för noggranna verksamheter med höga skärskaderisker.

**Utförande reklamtext:**

Handskar med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

**18 gauge-stickningsteknik** för noggranna arbeten med medelstora skärskaderisker.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Stickningsteknik	18G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4342D
Hållarmaterial	Specialgarn
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar