

HOLEX**Handske, par Cut E, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094662 7
GTIN	4067263116660
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Handskar med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-TEX Standard 100.

HOLEX Cut F. skärskyddshandske med skärskyddsklass E och 15 gauge-stickningsteknik för omväxlande verksamheter med extrema skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handskar med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-TEX Standard 100.

15 gauge-stickningsteknik för omväxlande arbeten med extrema skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Stickningsteknik	15G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4443E
Hållarmaterial	Specialgarn
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	E
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar