

**HOLEX****Handske, par Cut F / A8, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094664 8
GTIN	4067263116875
Artikelklass	02H

**Beskrivning****Utförande:**

Handske med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Skärskyddshandske med den högsta EN-ISO skärskyddsklassen F (motsvarar ANSI A8) för tung verksamhet med extrema skärskaderisker.

**Utförande reklamtext:**

Handske med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

Skärskyddsnivå F (motsvarar ANSI A8) för tunga arbeten med extrema skärskaderisker.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Stickningsteknik	10G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4543F
Hållarmaterial	Specialgarn
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Heavy Duty
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar