

HOLEX**Handske, par Cut F / A8, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094664 9
GTIN	4067263116882
Artikelklass	02H

Beskrivning**Utförande:**

Handskar med ny fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Skärskyddshandske med den högsta EN-ISO skärskyddsklassen F (motsvarar ANSI A8) för tung verksamhet med extrema skärskaderisker.

Utförande reklamtext:

Handskar med ny DYTEC® fiberteknik **komplett utan glas- eller stålfibrer**. Beläggning av nitrilskumplast. Öko-Tex Standard 100.

Skärskyddsnivå F (motsvarar ANSI A8) för tunga arbeten med extrema skärskaderisker.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Stickningsteknik	10G
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
EN 388	4543F
Hållarmaterial	Specialgarn
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Heavy Duty
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar