

**Batteridreven LED-strålkastare, effektförbrukning: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	081285 13
GTIN	5708997362013
Artikelklass	08C

Beskrivning**Utförande:**

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA "For Life" batteridreven strålkastare med inbyggt bärhandtag och 5-steps dimningsfunktion.

- **Ny, uppdaterad design med högeffektiva multi-LED.**
- **Ny OPTILight-funktion för optimerad ljuseffekt och överlägsen belysningstid.**
- **Kompakt och hållbar för krävande arbetsmiljöer.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridreven
-------------------	---------------

Datablad

totallängd	163 mm
totalhöjd	163 mm
ljusflöde	200 - 2000 lm
effektförbrukning	13 W
total bredd	63 mm
Batterityp	Litiumjon
IP-skyddsklass	IP 67