



## Mini LED-strålkastare, Typ: 1000



### Beställningsdata

Ordernummer	081451 1000
GTIN	5708997362006
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt och ljusstark batteridrivna LED-strålkastare för mobil användning. De kompakta yttermåttarna gör den perfekt lämplig att använda som handlampa. Den justerbara magnetiska lampfoten möjliggör dessutom stationär användning.

Ny **OPTILight-funktion** för optimerad ljuseffekt och belysningstid. SMART Grip 4-i-1-system integrerar flera funktioner i en enhet: En ring för säkert grepp, ett clips för enkel fastsättning, en stark magnet samt ett stativ.

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel.

### Teknisk beskrivning

totallängd	104 mm
Belysning	LED-modul
vikt	250 g

## Datablad

Batterityp	Litiumjon
brinntid	1,5 - 15 h
totalhöjd	96 mm
Batterispänning	3,7 V
ljusflöde	100 - 1000 lm
IP-skyddsklass	IP 65
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
total bredd	38 mm
Produktslag	Strålkastare