

gå-gängring, Typ: A**Beställningsdata**

Ordernummer	484037 A
GTIN	4067263128168
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Ringar i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484037 **5,56 h6**, eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484037 **28 + 0,01/-0,02**. Med slitagetolerans.

Användningsdata:

Släta ringar för mätning av ytterdiametern.

Norm:

Enligt **DIN 2250-G**.

OBS!:

Ange exakt nominell diameter med toleransfält (a–zc) och kvalitet (6–13) eller numerisk tolerans ($\pm$). Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	3 - 3,999 mm
Norm	DIN 2250-G
Toleransområde	a
Toleransområde	b

Datablad

Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Material	Tolkstål
Kvalitet	6
Kvalitet	7

Datablad

Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/484037-A>