

stopp-gängring, Typ: A**Beställningsdata**

Ordernummer	484038 A
GTIN	4067263129844
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Ringar i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484037 **5,56 h6**, eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484037 **28 + 0,01/-0,02**.

Användningsdata:

Släta ringar för mätning av ytterdiametern.

Norm:

Nach **DIN 2254-A**.

OBS!:

Ange exakt nominell diameter med toleransfält (a-zc) och kvalitet (6-13) eller numerisk tolerans (\pm). Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Kvalitet	6
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10

Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Material	Tolkstål
Norm	DIN 2254-A
nominellt mått	3 - 3,999 mm
Toleransområde	a
Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x

Toleransområde	y
Toleransområde	z
Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

Tjänster

KalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm	028470 50