

stopp-gängring, Typ: B**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 484038 B |
| GTIN | 4067263129851 |
| Artikelklass | 48B |

Beskrivning**Utförande:**

Av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppt. Ringar i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484037 **5,56 h6**, eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484037 **28 + 0,01/-0,02**.

Användningsdata:

Släta ringar för mätning av ytterdiametern.

Norm:

Nach **DIN 2254-A**.

OBS!:

Ange exakt nominell diameter med toleransfält (a–zc) och kvalitet (6–13) eller numerisk tolerans (\pm). Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|----|
| Toleransområde | a |
| Toleransområde | b |
| Toleransområde | c |
| Toleransområde | cd |
| Toleransområde | d |

| | |
|----------------|--------------|
| Toleransområde | e |
| Toleransområde | ef |
| Toleransområde | f |
| Toleransområde | fg |
| Toleransområde | g |
| Toleransområde | h |
| Toleransområde | j |
| Toleransområde | js |
| Toleransområde | k |
| Toleransområde | m |
| Toleransområde | n |
| Toleransområde | p |
| Toleransområde | r |
| Toleransområde | s |
| Toleransområde | t |
| Toleransområde | u |
| Toleransområde | v |
| Toleransområde | x |
| Toleransområde | y |
| Toleransområde | z |
| Toleransområde | za |
| Toleransområde | zb |
| Toleransområde | zc |
| nominellt mått | 4 - 9,999 mm |
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 8 |
| Kvalitet | 9 |
| Kvalitet | 10 |

| | |
|-------------|------------------|
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 13 |
| Norm | DIN 2254-A |
| Material | Tolkstål |
| Kalibrering | L7 |
| Produktslag | Inställningsring |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| KalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm | 028400 50 |
| DAkKS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm | 028470 50 |