

stopp-gängring, Typ: F**Beställningsdata**

Ordernummer	484038 F
GTIN	4067263129899
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Ringar i mellanstorlek och ISO-anpassning, t.ex. nr 484037 **5,56 h6**, eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484037 **28 + 0,01/-0,02**.

Användningsdata:

Släta ringar för mätning av ytterdiametern.

Norm:

Nach **DIN 2254-A**.

OBS!:

Ange exakt nominell diameter med toleransfält (a-zc) och kvalitet (6-13) eller numerisk tolerans (\pm). Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 2254-A
Kvalitet	6
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9

Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Toleransområde	a
Toleransområde	b
Toleransområde	c
Toleransområde	cd
Toleransområde	d
Toleransområde	e
Toleransområde	ef
Toleransområde	f
Toleransområde	fg
Toleransområde	g
Toleransområde	h
Toleransområde	j
Toleransområde	js
Toleransområde	k
Toleransområde	m
Toleransområde	n
Toleransområde	p
Toleransområde	r
Toleransområde	s
Toleransområde	t
Toleransområde	u
Toleransområde	v
Toleransområde	x
Toleransområde	y
Toleransområde	z

Toleransområde	za
Toleransområde	zb
Toleransområde	zc
nominellt mått	25 - 31,999 mm
Material	Tolkstål
Kalibrering	L7
Produktslag	Inställningsring

Tjänster

KalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibreringInställningsring Maximal Ø 50 mm	028470 50