

**TNMG 220404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PS
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 450 m/min
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	1 - 4,5 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 220404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning