

**DC.T 070204, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Artikelklass	25E

Beskrivning

DC.T 070204 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: HQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P

Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning