



## Sats med polygriptänger, Antal tänger: 3



### Beställningsdata

Ordernummer

700051 3

GTIN

Artikelklass

73F

### Beskrivning

**Utförande:**

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador på fingrarna. **Möjlighet till snäppfinjustering** genom att trycka på en fjädrande knapp. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.

Kemiskt svärtade tänger, polerat huvud, plastklädda handtag.

**Norm:****DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 polygriptång, nr 705800: Storlek 150; 250; 300

**OBS!:**

KNIPEX® tångnyckelsats se nr 813730 och blandat sortiment se nr 813735.

### Teknisk beskrivning

Antal tänger

3

Norm

DIN ISO 8976

gnistfri

nej

Produktslag

Rör- och vattenpumptång

---

**Tillbehör**

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 250 mm	705800 250
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 125 mm	705800 125
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 150 mm	705800 150
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 180 mm	705800 180
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 300 mm	705800 300