



Akkumulator- vinkelslipmaskin GWS, Typ: GWS18-10SC



Beställningsdata

| | |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer | 077120 GWS18-10SC |
| GTIN | 3165140960878 |
| Artikelklass | 03C |

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 18 V akkumulatordriven vinkelslipmaskin.

- **Samma prestanda som en trådbunden 1 000 watt slip med en borstlös motor och ProCORE 18V batteri.**
- **Drop Control, KickBack Control och Intelligent Brake System som garanterar bästa möjliga skydd och komfort för användaren.**
- **Bluetooth-modul för anpassning via Toolbox App. Användargränssnitt för aktiv verktygsåterkoppling och förval av hastighet.**

leveransinnehåll:

Inklusive monteringsfläns, snabbspännmutter, 1 x Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional, skyddshuv och L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073854 och nr 073866.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| maximala vibrationer enligt EN | 6 m/s ² |
| Batterispänning | 18 V |
| maximal skiv-Ø | 125 mm |
| elektroniskt varvtalsförval | ja |

| | |
|--|------------------------|
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| Återstartspärr | ja |
| Batterityp | Litiumjon |
| maximalt varvtal: | 9000 min ⁻¹ |
| Antal ingående batterier | 0 |
| Kickbackstopp | ja |
| överbelastningsskydd | ja |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| förpackning | Systemväska, (L-Boxx) |
| maximalt kapdjup | 34 mm |
| tillverkarens beteckning | GWS 18V-10 SC |
| Dödmanskoppling | nej |
| vikt | 2 kg |
| Mjukstart | nej |
| motorkonstruktion | borstlös |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |