



Kabelsax, totallängd: 225mm



Beställningsdata

Ordernummer	730090 225
GTIN	4003773088882
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Huvud med bågformade skär. Brunerad sax, plastklädda handtag.

Kapar slätt och rent utan att klämma kabeln. **Två skärområden:** Den stegade huvudskären håller mindre och större kablar så nära lederna som möjligt under skärning; den främre skären används för stegvis skärning ("nibbling") av mycket stora kablar. **Enorm kapacitet:** Separerar enkeltrådiga kablar av koppar eller aluminium upp till 35 mm², flertrådiga upp till 70 mm² och fintrådiga upp till 120 mm².

Användningsdata:

För kapning av koppar- och aluminiumkablar.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet max Ø	23 mm
klippkapacitet	120 mm ²
totallängd	225 mm
Produktslag	Sax