



Rörkap TubiX® med snabbjustering, för Ø upp till: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	818380 30
GTIN	4003773090038
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

Lätt och hållbart metallhölje av magnesium, ed nållagrade styrrullar och skärtrissa. Handavgradare nedsänkbar i stommen. Reservskärtrissa ingår.

Fördel:

Automatisk fasthållning och fastklämning på röret genom **QuickLock-snabbjustering**.
· **Snabb och exakt positionering av skärtrissan på olika rördiametrar.**

Användningsdata:

Universellt användbar för kapning av **koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör** (upp till 2 mm godstjocklek).

Reservdel:

Reservskärtrissa med nållagring och snabbytesaxel se nr 818385.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	TubiX
Längd	54 mm
skärtrissans hål	7,8 mm
för rörtter-Ø	3 - 30 mm
skärtrissans Ø	20 mm

Datablad

skärtrissans bredd	6,2 mm
Bredd	55 mm
höjd	26 mm
Produktslag	Rörkapare

Tillbehör

Lös skärtrissa Typ 1	818385 1
----------------------	----------