

**Hylsnyckelsortiment, 3/8 tums fyrkant, tum 28 delar, Antal delar: 28****Beställningsdata**

Ordernummer	630048 28
GTIN	4067263116974
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Driv- och anslutningsdelar enligt DIN 3122/ 3123. Alla delar i plastlåda.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser 12-kant: 12 st motsvarande nr 637100

Storlek 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 tum

Hylsor tolvkant, långa: 9 st liknande nr 637322 storlek 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tum

Hylsnyckelinsatser för tändstift 12-kant: 2 st liknande nr 637329 storlek 16; 20,8

Mejselhandtag: 1 st liknande nr 635720 storlek 200

Förlängare: 2 st liknande nr 635420 storlek 75; 250

universalknut: 1 st motsvarande nr 636220

spärrskaft: 1 st motsvarande nr 635090

Förvaring: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Antal delar	28
fyrkantsfäste	3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	1/4-7/8 tum

Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
förpackning	Plastbox
Längd	350 mm
Bredd	302 mm
höjd	84 mm
Produktslag	Hylsnyckel